

Conexão rápida em T TCK-1/4-PK-6

Cód. do item: 4488

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.9 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato em T
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 10 %
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 8 mm para espigão com Ø interno de 6 mm com porca
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do anel de vedação	Reforçado com PA TPE-U(PU)
Material corpo	Zinco fundido
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio forjado, anodizado
Material de conexão orientável	Zinco fundido