


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-V20-28A

Cód. do item: 4505258

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	36.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	0.022 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	0.2 Nm
Peso do produto	27 g
Código da interface do atuador	v20
Código da interface motor In	28A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS