



Válvula VOFC-L-B52-G14-F19A

Cód. do item: 4514928

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 biestável
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	40 mm
Vazão nominal padrão	989 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/4
Pressão operacional	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Grau de proteção	IP65
Dímetro nominal	6 mm
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	nenhum
Tipo de comando	Servopilotado
Alimentação de ar piloto	interno
Sentido da vazão	Não reversível
Vazão Kv ventilação	1.08 m³/h
Vazão Kv de exaustão	1.08 m³/h
Vazão nominal padrão 2-3	978 l/min
Tempo de comutação desligado	22 ms
Tempo de acionamento ligado	26 ms
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-25 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Peso do produto	790 g
Conexão pneumática 1	G1/4

Característica	Valor
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio com revestimento Ematal