

# Bobina eletromagnética MSFG-12

Cód. do item: 4526

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Indicador de posição de comutação	não
Tempo de aceleração mínimo	10 ms
Tempo de ativação	100%
Valores característicos da bobina eletromagnética	12 V CC: 4,1 W
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Torque de aperto máx. do conector fêmea	0.4 Nm
Peso do produto	55 g
Conexão elétrica	3 pinos Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação	Com porca recartilhada
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da bobina eletromagnética	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre