



Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRF-PK-3

Cód. do item: 4565

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Regulador de fluxo unidirecional |
| Conexão pneumática 1 | PK-3 |
| Conexão pneumática 2 | PK-3 |
| Elemento de ajuste | Parafuso recartilhado |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Fluxo nominal normal na direção da regulagem | 45 l/min |
| Fluxo nominal padrão na direção de retorno | 45 l/min |
| Pressão operacional | 0.5 bar...8 bar |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 95 g |
| Material do parafuso de ajuste | Latão |