



# Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRF-PK-3X2

Cód. do item: 4566

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Fluxo nominal normal na direção da regulação	45 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	45 l/min
Pressão operacional	0.5 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	145 g
Material do parafuso de ajuste	Latão