



Válvula de botão T-5/3-1/4

Cód. do item: 4578

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 fechado
Tipo de acionamento	Manual
Vazão nominal padrão	680 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/4
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Diâmetro nominal	7 mm
Tipo de vedação	mole
Tipo de comando	Servopilotado
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	1160 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4