

# Indicador óptico OH-22-GE

Cód. do item: 4601

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...45 °C
Peso do produto	25 g
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS