


Conjunto de montagem axial EAMM-A-V32-60P

Cód. do item: 4608750

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	55.1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	1.03 kgmm ²
Torque transmissível	1.5 Nm
Peso do produto	210 g
Código da interface do atuador	v32
Código da interface motor In	60P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS