

Manivela VAOH-F10-D7-H9-A

Cód. do item: 4650069

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	89 mm
Tipo de acionamento	Manual
Posição de instalação	Indiferente
Largura de chave	5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	50 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da manivela	Aço galvanizado