

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-45-V32-40P-63

Cód. do item: 4718297

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	45
Distância média	63 mm
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	3600 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento de inércia	4.35 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.05 Nm
Torque transmissível	0.5 Nm
Peso do produto	248 g
Código da interface do atuador	v32
Código da interface motor In	40P
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS