

# Flange do eixo DARF-Q12-12

Cód. do item: 4886221

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	1.4 Nm
Peso do produto	15 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do flange	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado