

Flange do eixo DARF-Q12-32

Cód. do item: 4886224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	2.9 Nm
Peso do produto	92 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do flange	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado