


Manivela VAOH-F8-9-H9-A

Cód. do item: 4895358

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	123 mm
Tipo de acionamento	Manual
Posição de instalação	Indiferente
Largura de chave	9 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	170 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da manivela	Aço inoxidável de alta liga
Número do material da manivela	1.4301