


Manivela VAOH-F7-9-H9-A-22

Cód. do item: 4895383

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	113 mm
Tipo de acionamento	Manual
Posição de instalação	Indiferente
Largura de chave	9 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	40 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da manivela	Aço inoxidável de alta liga
Número do material da manivela	1.4301