

# Manivela VAOH-F9-14-H9-A

Cód. do item: 4895984

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	235 mm
Tipo de acionamento	Manual
Posição de instalação	Indiferente
Largura de chave	14 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	370 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da manivela	Aço inoxidável de alta liga
Número do material da manivela	1.4301