

Silenciador U-PK-4

Cód. do item: 4932

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vazão do escape	580 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	77 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	4.1 g
Conexão pneumática	PK-4
Material do inserido do amortecedor	Bronze
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS