

Fixação por flange DAMF-Q12-12

Cód. do item: 4965018

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	2 Nm
Peso do produto	54 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado