


# Fixação por flange DAMF-Q12-40

Cód. do item: 4965022

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho                              | 40                               |
| Posição de instalação                | Indiferente                      |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura ambiente                 | 0 °C...60 °C                     |
| Torque de aperto máx.                | 12 Nm                            |
| Peso do produto                      | 472 g                            |
| Tipo de fixação                      | com orifício de passagem         |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS                |
| Material de fixação                  | Aço galvanizado                  |
| Material dos parafusos               | Aço galvanizado                  |