


Acoplamento EAMD-33-22-19-10X12

Cód. do item: 5030024

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	19 mm
Diâmetro de montagem 2	10 mm
Tamanho	33
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	4.6 kgmm ²
Torque transmissível	9 Nm
Peso do produto	46.1 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS