

# Acoplamento EAMD-67-51-16-32X32-U

Cód. do item: 5071095

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	16 mm
Diâmetro de montagem 2	32 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	51 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	374 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	93 Nm
Peso do produto	750 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS