


Acoplamento EAMD-75-51-40-32X32-U

Cód. do item: 5078084

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	40 mm
Diâmetro de montagem 2	32 mm
Tamanho	75
Comprimento nominal	51 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	425 kgmm ²
Torque transmissível	200 Nm
Peso do produto	741 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS