


Conector NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

Número de referência: 5195381

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	IEC 61754-24
Protocolo	Ethernet PROFINET LWL
Funções adicionais	Cumprir com os requisitos da AIDA
Durabilidade de contacto	100
Saída do cabo	Direto
Peso do produto	84 g
Ligação ótica 1, tipo de ligação	Conector
Ligação ótica 1, versão	Retangular
Ligação ótica 1, tecnologia de ligação	SC-RJ de acordo com IEC 61754-24
Ligação ótica 1, número de pinos/fios	2
Ligação ótica 1, pinos/fios ocupados	2
Ligação ótica 1, diagrama de ligações	00995772
Ligação ótica 1, tipo de montagem	Push-Pull com bloqueio para evitar puxões acidentais
Ligação ótica 1, diâmetro da virola	2.5 mm
Conexão ótica 2, tecnologia de conexão	Porca de aperto
Torque de aperto	0.42 Nm
Diâmetro do fio	0.98 mm...1 mm
Tipo de fio	Fibra de polímero
Comprimento de onda	650 nm
Teste de incêndio	UL94 V-0
Diâmetro do cabo	5.5 mm...10 mm
Nível de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 oC...70 oC
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Zinco niquelado, fundido
Cor da caixa	Prata

Característica	Valor
Material de vedações	NBR TPE
Material da virola	Liga de cobre