

Placa de montagem MHA4-AS-3-1/4

Cód. do item: 525227

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	310 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1/33	G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/4
Conexão pneumática 3/11	G1/4
Material da placa de conexão	Zinco fundido