

Base múltipla MHA4-PR4-3-1/4

Cód. do item: 525235

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Quantidade máx. de posições da válvula | 4 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 750 g |
| Tipo de fixação placa de conexão | com orifício de passagem Com trilho DIN |
| Tipo de fixação válvula | com rosca fêmea |
| Conexão pneumática 1/33 | G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | Rosca fêmea G1/4 |
| Conexão pneumática 3/11 | G3/8 |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio |