


Tubo flexível PAN-V0-10X1,25-GN

Cód. do item: 525472

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro externo | 12 mm |
| Diâmetro externo para conexão rápida roscada | 10 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 56 mm |
| Diâmetro interno | 7.5 mm |
| Raio de curvatura mín. | 34 mm |
| Propriedades do tubo flexível | Adequado para corrente de energia |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Observação sobre pressão de operação | Óleo mineral: máx. 0,3 MPa até no máx. 90 °C Água: máx. 0,3 MPa até no máx. 90 °C |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Óleo mineral Água (na forma líquida, sem gelo) |
| Material de teste de fogo | UL94 V-0 (cobertura) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 °C...90 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.088 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 10 mm |
| Cor | Verde |
| Dureza Shore | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | PA12-P PVC-P |