

Tubo flexível PAN-V0-8X1-GE

Cód. do item: 525483

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	10 mm
Diâmetro externo para conexão rápida roscada	8 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	45 mm
Diâmetro interno	6 mm
Raio de curvatura mín.	24 mm
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Observação sobre pressão de operação	Óleo mineral: máx. 0,3 MPa até no máx. 90 °C Água: máx. 0,3 MPa até no máx. 90 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Óleo mineral Água (na forma líquida, sem gelo)
Material de teste de fogo	UL94 V-0 (cobertura)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...90 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.065 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 8 mm
Cor	Amarelo
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PA12-P PVC-P