

# Kit de montagem CRSMB-8-32/100

Cód. do item: 525565

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Formato	para cilindro redondo
Posição de instalação	Indiferente
para diâmetro do êmbolo	Ø32 - Ø100
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Grau de proteção	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação	colado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio anodizado TPE-U(PU)