

# Conexão fieldbus FBA-2-M12-5POL

Cód. do item: 525632

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Peso do produto	28 g
Conexão elétrica	9 pinos / 5 pinos Soquete reto/conector macho e soquete Sub-D / M12x1
Amplitude de tensão de funcionamento CC	24 V
Intensidade de corrente	4 A
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material dos pinos de contato	Bronze Dourado