

Conexão fieldbus FBSD-KL-2X5POL

Cód. do item: 525635

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	20 g
Conexão elétrica	5 pinos / 5 pinos Soquete angular / terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	24 V
Intensidade de corrente	12 A
Seção transversal	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material dos pinos de contato	Bronze Dourado