

Posição intermediária SLG-Z-18-A

Cód. do item: 525681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Atuador com aleta giratória
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	75 g
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e pino de ajuste
Conexão pneumática	M3
Material de batentes	Latão niquelado
Material vedações	PUR
Material corpo	Alumínio anodizado rígido