


Ventosa com adaptador ESS-50-GT-M6

Cód. do item: 525976

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	8 mm
Raio mínimo da ferramenta	40 mm
Diâmetro nominal	2.5 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	11.2 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato de ventosa	Redondo profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	97 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	30 N
Peso do produto	17 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M6
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan