

Ventosa com adaptador ESS-50-BT-G1/4-I

Cód. do item: 525995

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	10 mm
Raio mínimo da ferramenta	40 mm
Diâmetro nominal	2.5 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	17.6 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	100 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	39 N
Peso do produto	25 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	G1/4
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan