


Ventosa para vácuo ESS-80-BT-G1/4

Cód. do item: 525999

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	10.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	100 mm
Diâmetro nominal	2.5 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	59.1 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	237 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	102 N
Peso do produto	85.5 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	G1/4
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan