


Ventosa ESV-30-GT

Cód. do item: 526000

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensador de altura do suporte de ventosa | 3.5 mm |
| Raio mínimo da ferramenta | 26 mm |
| Diâmetro da ventosa | 30 mm |
| Volume de sucção | 2.4 cm ³ |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Estrutura | Redondo, formato de sino |
| Formato de ventosa | Redondo profundo |
| Pressão operacional | -0.95 bar...0 bar |
| Pressão de operação nominal | -0.7 bar |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Força de remoção a 70% de vácuo | 36 N |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 36 N |
| Força transversal sob pressão de operação nominal | 13 N |
| Peso do produto | 4.2 g |
| Tipo de fixação | por meio da conexão do vácuo |
| Cor | avermelhado |
| Dureza Shore | 72 +/- 5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da ventosa com conector | Vulkollan |