



# Ventosa ESV-40-GT

Cód. do item: 526001

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	5.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	35 mm
Diâmetro da ventosa	40 mm
Volume de sucção	5.4 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Redondo, formato de sino
Formato de ventosa	Redondo profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	54 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	64 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	20 N
Peso do produto	5.7 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan