


Ventosa ESV-50-GT

Cód. do item: 526002

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	8 mm
Raio mínimo da ferramenta	40 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	11.2 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Redondo, formato de sino
Formato de ventosa	Redondo profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	97 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	97 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	30 N
Peso do produto	9.2 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan