


Ventosa ESV-100-GT

Cód. do item: 526005

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	9 mm
Raio mínimo da ferramenta	135 mm
Diâmetro da ventosa	100 mm
Volume de sucção	53.9 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Redondo, formato de sino
Formato de ventosa	Redondo profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	375 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	100 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	183 N
Peso do produto	58.9 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan