


Ventosa ESV-80-BT

Cód. do item: 526008

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	10.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	100 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	59.1 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Fole
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	237 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	237 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	102 N
Peso do produto	57.2 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan