

# Atuadores de curso reduzido ADVC-4-2,5-P

Cód. do item: 526897

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	2.5 mm
Diâmetro do êmbolo	4 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Êmbolo Haste
Detecção de posição	sem
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	5.7 N
Força teórica a 6 bar, avanço	7.5 N
Cargas móveis	0.2 g
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com acessórios
Conexão pneumática	M3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio Anodizado
Material vedações	HNBR NBR
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da haste	Liga de alumínio Anodizado