

# Plugue SD-SUB-D-ST25

Cód. do item: 527522

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	51 g
Conexão elétrica	25 pinos Conector macho Sub-D
Amplitude de tensão de funcionamento CC	250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	250 V
Intensidade de corrente	5 A
Cabo de conexão	Pg11
Diâmetro permitido do cabo	7 mm...12 mm
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Material vedações	NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Dourado