

Filtro fino MS4N-LFM

Cód. do item: 527698

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	MS
Tamanho	4
Estrutura	Filtro de fibra
Grau de filtragem	0.01 µm...1 µm
Dreno	totalmente automático manual giratório semiautomático
Pressão operacional	0 bar...14 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar	360 l/min
Vazão normal mín. para classe de pureza do ar	54 l/min
Copo de proteção	Proteção de plástico Integrado como caixa metálica
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Indicador de pressão diferencial	Indicador óptico com sensor de pressão
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material vedações	NBR
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS