


Bloco de reguladores de pressão LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI

Cód. do item: 528985

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|--|
| Tamanho | Mini |
| Série | D |
| Segurança de ativação | Manopla com retentor |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Estrutura | válvula de controle tipo diafragma controlada diretamente com fornecimento de pressão contínua |
| Função reguladora | Pressão de saída constante com compensação de pré-pressão Com escape secundário |
| Indicador óptico por pressão | G1/8 preparado |
| Pressão operacional | 1 bar...16 bar |
| Faixa de regulagem de pressão | 0.5 bar...7 bar |
| Máx. histerese de pressão | 0.2 bar |
| Vazão nominal padrão | 1800 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 1480 g |
| Tipo de fixação | Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Material da placa de conexão | Zinco fundido |
| Material do painel de comando | PA |
| Material vedações | NBR |
| Material corpo | Zinco fundido |