


Compensador de momento FKC-8/12

Cód. do item: 529350

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8/12
Desvio +/-	2.5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carga máxima admissível por um curto período na direção da força +/-	1100 N
Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/-	550 N
Peso do produto	29.3 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da junta articulada	Reforçado com PA
Material do pino com esfera	aço de alta liga
Material da placa	Liga de alumínio