


# Filtro MS6-LF-1/4-CRM

Cód. do item: 529623

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                        | Valor                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                               | 6                                                                      |
| Série                                 | MS                                                                     |
| Posição de instalação                 | Vertical +/- 5°                                                        |
| Grau de filtragem                     | 5 µm                                                                   |
| Dreno                                 | manual giratório                                                       |
| Estrutura                             | Filtro sinterizado com separador centrífugo                            |
| Quantidade máx. de condensado         | 38 cm <sup>3</sup>                                                     |
| Copo de proteção                      | Proteção de plástico                                                   |
| Pressão operacional                   | 0 bar...20 bar                                                         |
| Vazão nominal padrão                  | 2000 l/min                                                             |
| Meio de operação                      | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-]<br>Gases inertes        |
| Classe de resistência à corrosão KBK  | 2 - resistência moderada à corrosão                                    |
| Conformidade LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Temperatura de armazenamento          | -10 °C...60 °C                                                         |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada                                   |
| Qualidade do ar na saída              | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]                        |
| Temperatura do meio                   | -10 °C...60 °C                                                         |
| Temperatura ambiente                  | -10 °C...60 °C                                                         |
| Peso do produto                       | 600 g                                                                  |
| Tipo de fixação                       | alternativo:<br>Válvulas reguladoras de fluxo inline<br>Com acessórios |
| Conexão pneumática 1                  | G1/4                                                                   |
| Conexão pneumática 2                  | G1/4                                                                   |
| Indicação sobre os materiais          | Conformidade RoHS                                                      |
| Material vedações                     | NBR                                                                    |
| Material do filtro                    | PE                                                                     |
| Material corpo                        | Alumínio em fundição injetada                                          |
| Material do copo                      | PC                                                                     |
| Material do disco de separação        | POM                                                                    |