


# Válvula de botão VHEF-PTC-M32-M-N18

Cód. do item: 5299717

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Tipo de acionamento	Manual
Largura	20 mm
Vazão nominal padrão	750 l/min
Conexão de trabalho pneumática	1/8 NPT
Pressão operacional	0.35 MPa...1 MPa 3.5 bar...10 bar
Estrutura	Assento de prato
Tipo de retorno	Mola mecânica
Dímetro nominal	5.6 mm
Função do escape	com controle de vazão
Indicação de aplicação	ativar apenas manualmente
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de comando	Servopilotado
Alimentação de ar piloto	interno
Sentido da vazão	Reversível
Cobertura	Sobreposição zero
Pressão de controle MPa	0.35 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	3.5 bar...10 bar
Pressão de controle psi	50.75 psi...145 psi
Frequência máx. de comutação	0.5 Hz
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Força de ativação	24.5 N
Peso do produto	168 g
Tipo de fixação	alternativo: Montagem em painel frontal com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Conexão pneumática 3	1/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado