

Acoplamento EAMC-B-15-22-5-5

Cód. do item: 530085

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	5 mm
Diâmetro de montagem 2	5 mm
Tamanho	15
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	12000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	0.13 kgmm ²
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	6 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS