

Acoplamento EAMC-30-35-6.35-8

Cód. do item: 530088

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	6.35 mm
Diâmetro de montagem 2	8 mm
Tamanho	30
Comprimento nominal	35 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	6.1 kgmm ²
Torque transmissível	7.5 Nm
Peso do produto	45 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS