

Anel de vedação OK-1/2

Cód. do item: 531774

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	ISO 16030
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Aceleração manual em RT	sim
Torque de aperto nominal	14 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	0.6 g
Conexão pneumática	G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Reforçado com PA
Material vedações	TPE-U(PU)