

Plugue FBS-SUB-9-GS-DP-B

Cód. do item: 532216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Protocolo	PROFIBUS
Elementos de painel de comando	Interruptor DIL
Funções adicionais	Desligamento de segmento de bus de continuação
Peso do produto	60 g
Interface Fieldbus	2x 2 terminais com mola
Diâmetro permitido do cabo	5 mm...10 mm
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	95% sem condensação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Material da porca de aperto	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material vedações	NBR